

### Датчики для стационарной ультразвуковой системы luStar 300 Light

| Название                      | Характеристики  |
|-------------------------------|---|
| Конвексный C5-2R60, R50       | Центр. частота: 3,5 Mhz<br>Колл. элементов: 128<br>Угол обзора: 72 гр.<br>Радиус: 60 мм., 50 мм |
| Микроконвексный MC5-2R20      | Центр. частота: 3,5 Mhz<br>Колл. элементов: 128<br>Угол обзора: 102,7 град.<br>Радиус: 20 мм.   |
| Эндокавитальный EV 9-4R12     | Центр. частота: 6,5 Mhz<br>Колл. элементов: 128<br>Угол обзора: 150 град.<br>Радиус: 12 мм      |
| Линейный L25 12-5             | Центр. частота: 8,5 Mhz<br>Апертура: 25 мм.   |
| Линейный L12-5                | Центр. частота: ,5 Mhz<br>Колл. элементов: 128<br>Апертура: 40 мм 22 мм                         |
| Фазированный P4-2             | решетка<br>Центр. частота: 2,5 Mhz<br>Колл. элементов: 96<br>Угол обзора: 90 градусов           |
| Микроконвексный MC9-4R12, R11 | Центр. частота: 6,5 Mhz   |